


Perfil distribuidor
VABM-P7-18MB-G18-M5-8
Número de artículo: 8076391

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	18 mm
Forma constructiva	Sentido de conexión hacia abajo
Cantidad máx. de posiciones de válvula	8
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0.6 Nm
Peso del producto	360 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado