

Conjunto de servoprensas YJKP

Número de artículo: 8077950

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Fuerza de prensado	0 kN...17 kN
Carrera de trabajo	100 mm...400 mm
Longitud del cable	5 m...15 m
Frecuencia de exploración	1000 Hz
Protocolo	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de motor	Servomotor
Aceleración máx.	2 m/s ²
Tiempo de conexión	100%
Velocidad de avance	0 mm/s...250 mm/s
Precisión en ±%FS	0.25 %FS
Carga útil máx.	19.5 kg...95 kg
Peso del producto	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Grado de protección	IP20
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III