

Kit adaptador
DHAA-G-R3-32-B20-40
Número de artículo: 8079212

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso del producto	100 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Material de la placa adaptadora	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado