

Junta de cable
NEAU-KD-P4-A1-P5
Número de artículo: 8079860

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	4 g
Tamaño del depósito	5
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	TPE-V
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-0
Conexión 1, diseño	Pg 13,5
Conexión 2, diseño	Diámetro del cable 6,5... 9,5 mm
Color	Negro