Kit adaptador
EHAM-E20-40-E8-35

Número de artículo: 8081015



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso del producto	24 g
Código de interfaz base	E20
Código de interfaz de configuración	E8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa adaptadora	Aleación de forja de aluminio