

Conjunto de tapa VAVC-F12-SCC-40-TP

Número de artículo: 8084032

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal DN	40
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Medio	Vapor Aceite hidráulico con base de aceite mineral Gases inertes Aceite mineral Agua Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 200 µm Líquidos neutros
Nota acerca del medio	Los medios gaseosos solo se permiten con flujo sobre el asiento de la válvula.
Temperatura del medio	-30 °C...200 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	846 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta del husillo	PTFE
Material de la junta del asiento	PTFE, modificado