


Reflector
SARA-R-Q50-MC
Número de artículo: 8084160



Hoja de datos

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...65 °C
Tipo de fijación	Atornillado
Peso del producto	14.9 g
Material del cuerpo	PMMA
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Reflector con ancho de estructura	Micro