

Reflector SARA-R-D20-M

Número de artículo: 8084168

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...65 °C
Tipo de fijación	Unido con pegamento
Peso del producto	1.1 g
Material del cuerpo	PMMA
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Reflector con ancho de estructura	Mini