

Acoplamiento
EAMD-32-32-11-16X20-U
Número de artículo: 8086050

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	11 mm
Diámetro de acogida 2	16 mm
Tamaño	32
Longitud nominal	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	14.5 kgmm ²
Momento de giro transmisible	16 Nm
Peso del producto	126 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS