

Placa de identificación ASLR-L-X4-612-P240

Número de artículo: 8087174

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6x12,5 mm
Nota sobre la utilización	Impresión en el bastidor y como rótulo doble factible
Forma constructiva	Versión X4
Inscripción	por parte del cliente
Superficie rotulable	4,9 mm x 11,4 mm
Técnica de inscripción	Impresora de la empresa PHOENIX CONTACT como p. ej. THERMOMARK, BLUEMARK o TOPMARK
Elemento de designación	Identificación de equipos y posiciones Montaje individual
Tamaño del depósito	24
Nota sobre el tamaño del depósito	10 marcos con 24 unidades cada uno
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-0
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Peso del producto	0.1 g
Tipo de fijación	insertable manualmente mediante presión
Color	Blanco
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del rótulo	PC