

Bloque de conexión VABS-P4-20S-G38

Número de artículo: 8087328

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	25 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Sentido de conexión lateral
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	0 bar...7 bar
Medio de funcionamiento	Gases inertes Aire
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible Máximo tamaño de partícula 10 µm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C
Temperatura del medio	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso del producto	97 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación forjada de aluminio anodizado