Manómetros
PAGN-26-1M-G18S

Número de artículo: 8088986

Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa
Margen visualizado	0 psi...145 psi
Magnitud nominal manómetro	26
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.66
Clase de precisión de medición	4
Grado de protección	IP43
Temperatura de almacenamiento	-5 °C...50 °C
Temperatura del medio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	G1/8 con anillo de junta
materiales en contacto con el medio	ABS Latón
Material del pivote atornillado	ABS
Material del cuerpo	ABS
Material pantalla visual	PS
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	8 g
Escala	Escala sencilla MPa (exterior)