

Indicador de posición SAMH-F12-MK

Número de artículo: 8092711

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	sin sensores
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota sobre la utilización	El uso con la válvula de asiento inclinado VZXa hace que la certificación del nivel de integridad de seguridad expire en todo el producto.
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Peso del producto	118 g
Material de las juntas	EPDM
Material del cuerpo	Aluminio Reforzado con PA
Grado de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III