

Conjunto paralelo EAMM-U-30-V20-28AA-44

Número de artículo: 8093176

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	30
Distancia entre ejes	44 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	3000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inercia de la masa	2.11 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.015 Nm
Momento de giro transmisible	0.05 Nm
Peso del producto	94 g
Código de interfaz del actuador	v20
Código de interfaz, entrada motor	28AA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS