


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-V32-42AB

Número de artículo: 8094200

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	36 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.19 kgmm²
Momento de giro transmisible	1 Nm
Peso del producto	130 g
Código de interfaz del actuador	v32
Código de interfaz, entrada motor	42AB
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS