

Tarjeta de memoria CAMC-M-MS-G32-G2

Número de artículo: 8094425

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Capacidad del acumulador	32 GB
Nota sobre la utilización	El aparato se ha concebido y creado exclusivamente para un uso industrial y profesional. No se autoriza un uso privado del mismo.
Forma constructiva	microSDHC MLC
Clase de velocidad	Clase 10
Velocidad máx. de lectura	70 MB/s
Velocidad máx. de escritura	50 MB/s
Número de ciclos de escritura/borrado	96 TBW