

# Conjunto paralelo EAMM-U-45-V32-40RA-63

Número de artículo: 8095650

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                            | 45                                |
| Distancia entre ejes              | 63 mm                             |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Relación de reducción             | 1:1                               |
| Revoluciones máx.                 | 3600 1/min                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-Zona III                |
| Temperatura de almacenamiento     | -20 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | 0 °C...50 °C                      |
| Momento de inercia de la masa     | 4.35 kgmm <sup>2</sup>            |
| Par de accionamiento en vacío     | 0.05 Nm                           |
| Momento de giro transmisible      | 1 Nm                              |
| Peso del producto                 | 240 g                             |
| Código de interfaz del actuador   | v32                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 40RA                              |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |