

Conjunto paralelo EAMM-U-87-T46-70AA-114

Número de artículo: 8096220

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño | 87 |
| Distancia entre ejes | 114 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Relación de reducción | 1:1 |
| Revoluciones máx. | 3000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Momento de inercia de la masa | 41.2 kgmm ² |
| Par de accionamiento en vacío | 0.22 Nm |
| Momento de giro transmisible | 3 Nm |
| Peso del producto | 926 g |
| Código de interfaz del actuador | T46 |
| Código de interfaz, entrada motor | 70AA 70AB |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |