

# Unidad de mantenimiento MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Número de artículo: 8098369

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | 6                                                                                    |
| Serie                                              | MS                                                                                   |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                                                                      |
| Indicador de presión                               | Con manómetro                                                                        |
| Presión de funcionamiento                          | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                              |
| Caudal normal de escape de aire 6->0 bar           | 3600 l/min                                                                           |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 5300 l/min                                                                           |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | No se indica la compatibilidad con el aceite de éster                                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                         |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura de almacenamiento                      | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Temperatura del medio                              | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Temperatura ambiente                               | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Peso del producto                                  | 1250 g                                                                               |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con escuadra de fijación<br>Con accesorios<br>A elegir: |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                                    |