

Placa de conector VABS-B14-T-FN14

Número de artículo: 8099628

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Sentido de la conexión arriba
Presión de funcionamiento	1.5 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura del medio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	192 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 2	Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR 1/4 NPT
Conexión neumática 4	Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR 1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio