

Racor
NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10
 Número de artículo: 8104289

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Forma constructiva	Fijación del tubo flexible mediante boquilla estriada forma recta
Tamaño	ø 8 mm
Conexión de fluidos	UNF1/4-28
Conexión de fluidos 2	Para tubo flexible con diámetro interior 2,1 mm
Medio	Medios líquidos Medios gaseosos
Nota acerca del medio	Tenga en cuenta la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
Temperatura del medio	0 °C...35 °C
Temperatura ambiente	0 °C...35 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Principio de sellado	Duro
Posición de montaje	Cualquiera
Par de apriete nominal	15 Ncm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 15 %
Peso del producto	0.5 g
materiales en contacto con el medio	PP
Material del pivote atornillado	Reforzado con PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre la utilización	Véase la nota sobre la aplicación (disponible en el portal de asistencia de festo.com)