


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P8-38A-70AA

Número de artículo: 8105920

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de giro transmisible      | 12.5 Nm                           |
| Peso del producto                 | 203 g                             |
| Código de interfaz del actuador   | P8-38A                            |
| Código de interfaz, entrada motor | 70AA<br>70AB                      |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |