

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-S38-50GA

Número de artículo: 8105922

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de giro transmisible | 6.5 Nm |
| Peso del producto | 401 g |
| Código de interfaz del actuador | S38 |
| Código de interfaz, entrada motor | 50GA |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |