


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D60-84AA

Número de artículo: 8105945

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	1173 g
Código de interfaz del actuador	D60
Código de interfaz, entrada motor	84AA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS