Reducción de la carrera
VAVA-F12-H-H6

Número de artículo: 8107369

Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Limitación de la carrera de apertura con amortiguación
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre la utilización	El uso con la válvula de asiento inclinado VZXA hace que la certificación del nivel de integridad de seguridad expire en todo el producto.
Grado de protección	IP6X
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	249 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	EPDM
Material de las tuercas	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material del amortiguador	Acero de alta aleación
Material de la pieza de conexión	Acero inoxidable de alta aleación