


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P4-28B-38AA

Número de artículo: 8107704

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	0.7 Nm
Peso del producto	59 g
Código de interfaz del actuador	P4-28B
Código de interfaz, entrada motor	38AA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS