



Placa de alimentación vertical VMPA14-VSP-QS5/16

Número de artículo: 8110624

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	14 mm
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Presión de mando	3 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	50 g
Conexión neumática 1	QS-5/16
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa de alimentación	Reforzado con PA