# Placa de alimentación vertical
# VMPA14-VSP-QS10

Número de artículo: 8110625






## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón uniforme | 14 mm |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Presión de control MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Presión de mando | 3 bar...8 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso del producto | 55 g |
| Conexión neumática 1 | QS-10 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa de alimentación | Reforzado con PA |