

Módulo electrónico VMPA-MPM-EMM-P5

Número de artículo: 8111881

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Cantidad máxima de bobinas	1
Protección contra inversión de polaridad	sí
Funciones adicionales	Para válvula de arranque progresivo
Margen de tensión de funcionamiento DC de la tensión de carga	21.6 V...26.4 V
Corriente nominal de arranque por bobina magnética	60 mA a 30 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	22 mA después de 30 ms
Separación del potencial de canal - bus interno	No
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	20 g
Control eléctrico	Multipolo
Material del cuerpo	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS