

# Racor rápido en T NPQE-LQ-R18-Q12-P10

Número de artículo: 8113073

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                                     |
| Diámetro nominal                                           | 6.5 mm                                                                       |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Revestimiento                                                                |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                   |
| Forma constructiva                                         | Forma en L, racor de conexión adicional, longitudinal<br>Principio Push-pull |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                           |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi           |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                 |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-Zona III                                                           |
| Clase de sala limpia                                       | Clase 4 según ISO 14644-1                                                    |
| Temperatura ambiente                                       | -5 °C...60 °C                                                                |
| Peso del producto                                          | 32.26 g                                                                      |
| Tipo de fijación                                           | Hexágono exterior SW17                                                       |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior R1/8                                                          |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm                            |
| Color del anillo extractor                                 | Azul                                                                         |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                        | Latón niquelado<br>PBT                                                       |
| Material de la junta para roscas                           | PTFE                                                                         |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                          |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                                          |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable                                                             |