

Clip de retención
NPAP-QE-S-Q4-P10
Número de artículo: 8113228

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso del producto	0.06 g
Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS