

# Bobina magnética VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Número de artículo: 8118260

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Posición de montaje	Cualquiera
Indicador de posición de conmutación	No
Tiempo de conexión	100%
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	110 V AC: 50/60 Hz, potencia de 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W
Fluctuaciones de tensión admisibles	-15 % / +10 %
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Protección antideflagrante	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Organismo que expide el certificado	GYJ23.1169X
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Tipo de protección contra explosión de polvo	Ex tb IIIC T120 °C Db
Temperatura ambiente Ex	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP66
Peso del producto	580 g
Conexión eléctrica	Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS