

Mordazas DHAS-GG-B18-16-A1

Número de artículo: 8119108

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Para placas microtituladoras
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso del producto	24.4 g
Tipo de fijación	Con rosca interior M3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las mordazas	Acero inoxidable de alta aleación
Material del pasador cilíndrico	Acero para muelles