


Placa de alimentación-SET VABS-C12-6-S

Número de artículo: 8122790

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	13 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Sentido de conexión lateral
Cantidad máx. de posiciones de válvula	Posibilidad de configuraciones de acuerdo con las preferencias del cliente
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Máximo tamaño de partícula 5 µm
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 2	para tubo flexible de diámetro interior 4 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	PBT