

Bloque de conexión VABM-C12-6M-M5-M3-10

Número de artículo: 8122794

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Sentido de conexión hacia abajo
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Máximo tamaño de partícula 5 µm
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso del producto	49.5 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M3
Conexión neumática 3	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado