

# Cable de conexión NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Número de artículo: 8122832

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de bobinas	1
Identificación del cable	Sin soporte para placas de identificación
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	2 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo Salida de conmutación
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable con zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Esquema de conexiones HP
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Push-pull con bloqueo para evitar arrastre accidental
Conexión eléctrica 2, función	Alimentación eléctrica Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	2 conductores individuales
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...24 V
Apantallamiento	No
Nota sobre el funcionamiento	Poner en funcionamiento solo con reducción externa de potencia
Longitud del cable	0.3 m
Propiedades del cable	para aplicaciones estáticas
Radio de flexión, tendido fijo del cable	11 mm
Diámetro del cable	0.96 mm
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material del cuerpo	PEEK
Color del cuerpo	Gris
Material de la cubierta aislante	PVC