


Válvula
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
 Número de artículo: 8122932



Hoja de datos

Característica	Valor
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	601 l/min
Presión de funcionamiento	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Grado de protección	IP65
Organismo que expide el certificado	TÜV 968/V 1251.00/24
Función de seguridad	Purga segura
Safety Integrity Level (SIL)	Hasta SIL 3 High Demand mode Hasta SIL 3 Low Demand mode
Nota sobre la presión de funcionamiento	0-0,8 MPa con aire de pilotaje externo
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS