

# Conjunto de sujeción angular EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML

Número de artículo: 8128208

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                                  | 120                               |
| Posición de montaje                     | Izquierda                         |
| Forma constructiva                      | Versión estándar                  |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión       |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...80 °C                    |
| Peso del producto                       | 5313 g                            |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante y tornillo    |
| Código de interfaz base                 | L9-120                            |
| Código de interfaz de configuración     | L9-120                            |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa adaptadora         | Aluminio, anodizado               |
| Material de los tornillos               | Acero niquelado                   |
| Material de los elementos para centrar  | Acero de alta aleación            |