

Retenedor VMPA14-FTI

Número de artículo: 8129127

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	14
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...40 °C
Temperatura del medio	-5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso del producto	0.1 g
Tipo de fijación	A presión
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	POM