

Estrangulador-SET VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Número de artículo: 8129129

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 1	Placa base
Tipo de fijación	A presión
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	3.5 l/min...115 l/min
Presión de funcionamiento	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Tamaño	14
Diámetro nominal	0.3 mm...1.7 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	2
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...40 °C
Temperatura del medio	-5 °C...60 °C
Peso del producto	0.6 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	POM
Material del tornillo hueco	Aleación de forja de aluminio