

Unidad de mantenimiento MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B

Número de artículo: 8130913

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Indicador de presión	Preparado para G1/8
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Caudal normal de escape de aire 6->0 bar	3600 l/min
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	5300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	No se indica la compatibilidad con el aceite de éster
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-5 °C...50 °C
Temperatura del medio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	1250 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con escuadra de fijación Con accesorios A elegir:
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS