

Placa de control DADG-FM-VDE1G18

Número de artículo: 8131546

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Basado en la norma | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Presión de funcionamiento | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Par de apriete máx. | 9 Nm |
| Peso del producto | 227 g |
| Tipo de fijación | Montaje directo mediante rosca en la culata posterior |
| Conexión neumática | G1/8 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | NBR Acero inoxidable de alta aleación |
| Material del cuerpo | Aluminio, anodizado |
| Material de los tornillos | Latón, niquelado |