

Placa de control DADG-FM-VDE1G14

Número de artículo: 8131548

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Par de apriete máx.	23 Nm
Peso del producto	274.5 g
Tipo de fijación	Montaje directo mediante rosca en la culata posterior
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR Acero inoxidable de alta aleación
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Latón, niquelado