

Empalme doble NPFC-D-2G18-M-F1A

Número de artículo: 8133311

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Acero inoxidable de alta aleación
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Peso del producto	10 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS