

Acoplamiento
EAMD-56-46-24-23X27-U
Número de artículo: 8134726

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	24 mm
Diámetro de acogida 2	23 mm
Tamaño	56
Longitud nominal	46 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	151 kgmm ²
Momento de giro transmisible	75 Nm
Peso del producto	409 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS