Indicador de posición
SASF-S2-B-V-A20

Número de artículo: 8140395

Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...360 grado
Funciones adicionales	lengüeta de accionamiento regulable
Dimensiones: ancho x largo x alto	Ø 65 x 48,5
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso del producto	96 g
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845
Color del cuerpo	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento distanciador	PA
Material del cuerpo	PA PP Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación