


# Indicador de posición SASF-S3-B-F-A20

Número de artículo: 8140396

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...180 grado
El punto de conexión para el posicionador y el sensor de posición cumplen la norma	VDI/VDE 3845 tamaño AA 1
Dimensiones: ancho x largo x alto	Ø 40 x 32
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso del producto	24 g
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845
Color del cuerpo	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento distanciador	PP
Material del cuerpo	PP Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación