

# Kit de placa adaptadora EHAM-MA-E19-25-C14

Número de artículo: 8140775

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                                  | 20<br>25<br>26<br>32              |
| Posición de montaje                     | Vertical                          |
| Forma constructiva                      | Conjunto de montaje               |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...80 °C                    |
| Peso del producto                       | 72.3 g                            |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante y tornillo    |
| Código de interfaz base                 | E8-35                             |
| Código de interfaz de configuración     | E8-35                             |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa adaptadora         | Aluminio, anodizado               |
| Material de los tornillos               | Acero                             |
| Material de los elementos para centrar  | Acero de alta aleación            |