


Kit de placa adaptadora EHAM-MA-E19-25-V3

Número de artículo: 8140776

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20 25 26 32
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conjunto de montaje
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso del producto	135 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo
Código de interfaz base	E8-35
Código de interfaz de configuración	E8-35
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa adaptadora	Aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero
Material de los elementos para centrar	Acero de alta aleación