


Placa adaptadora VABA-C13-100-1-F90-G12

Número de artículo: 8141664

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	240 300 480 700 900
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Adaptador para actuador giratorio
La conexión de válvula cumple la norma	VDI/VDE 3847-2
Presión de funcionamiento	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	2225 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática	Diseño placa base, aïring
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	Interno
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 4	Interno
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada (20 µm)
Material de las juntas	EPDM NBR
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada (20 µm)
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación